

**Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Kakovost	A
Korakov na colo	19
Navoj	G1/4
Ø navoja	13,16 mm
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Tolerančno polje	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

**Storitve**

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 20 mm	028600 20