

LOCTITE**Sredstvo za spajanje, 50 ml, Tovarniška številka: 648_EPIG**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Uporaba:

Univerzalno sredstvo za povezovanje, visoka temperaturna obstojnost. Predvsem za ležaje, gredi ipd.

Napotek:

Površine je treba predhodno obdelati z univerzalnim čistilom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Oznaka za nevarne snovi	GHS05: Jedkost
Oznaka proizvajalca	648
Trdnost po	10 min
Dinamična viskoznost	450 - 550 mPas

Barva	zelena
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Obstočnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Minimalni odlomni moment	29 Nm
Primerno za področje uporabe	Povezava z zračnostjo ali tesnim prilgom
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Lastnost	Tolerantnost na olje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Oblika	tekoče
Primerno za material	Jeklo
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Količina polnjenja	50 ml
Kemična osnova	Uretan metakrilat
Temperaturno območje uporabe	-75 - 180 °C
Vnetišče	93,3 °C
Funkcionalna trdnost po	3 h
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje