

LOCTITE**Trenutno lepilno sredstvo, 20 g, Tovarniška številka: 454_IE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Napotek:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	454
Trdnost po	5 - 10 s
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Natezno-strižna trdnost	20,9 N/mm ²
Temperatura skladiščenja	2 - 8 °C
Oblika	Gel
Temperaturno območje uporabe	-40 °C

Podatkovni list

Lastnost	Anaerobno lepilo
Lastnost	Brez vpijanja
Primerno za material	Karton
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Umetna masa
Primerno za material	Papir
Primerno za material	les
Primerno za material	Usnje
Primerno za material	Elastomer
Primerno za material	Porozni materiali
Gostota	1,05 g/cm ³
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Kemična osnova	Etil-cianakrilat
Barva	prozoren
Količina polnjenja	20 ml
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Značilnost blagovnega imena	20 g
Vrsta izdelka	Sekundno lepilo