

**Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556800 40
GTIN	4018875000755
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Tip **VSM KK 24: modra tkanina, cenovno ugodno brusno platno** za običajne obremenitve.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	groba
Zrnatost	40
Oznaka proizvajalca	KK 24
Serija	KK24
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratka za brusno sredstvo	A
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm

Značilnost blagovnega imena	230×280 mm
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasto brusno držalo	557600
Jeklena brusna plošča	556950