

3M Scotch-Brite™

Garnitura brusnih gobic iz brusne koprene, 25-delna. Durable Flex, 114×228 mm, Struktura koprene: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556145 1000
GTIN	8410001134420
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

Prilagodljiva visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernejšo sliko brušenja**. **Odlična gibkost** olajšuje uporabo na težko dostopnih mestih.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za suho in mokro obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/ zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in nž-kovinah.

Obseg dobave:

Garnitura 25 brusnih gobic.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	600 - 1000
----------------------	------------

Stopnja preciznosti	zelo fina
Barva	siva
Struktura koprene	1000
3M-oznaka	DF
Izvedba	S Ultra Fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	114 mm
Dolžina	228 mm
Značilnost blagovnega imena	114×228 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

suho

primerno

Pribor

Ročno držalo

556020

Vpenjalni trn za brušenje

556030