

**Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 556800 80 |
| GTIN | 4018875000786 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Tip **VSM KK 24: modra tkanina, cenovno ugodno brusno platno** za običajne obremenitve.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Zrnatost | 80 |
| Stopnja preciznosti | groba |
| Oznaka proizvajalca | KK 24 |
| Serija | KK24 |
| Brusno sredstvo | Običajni korund |
| Kratka za brusno sredstvo | A |
| Širina brusnega papirja | 280 mm |
| Dolžina brusnega lista | 230 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Značilnost blagovnega imena | 230×280 mm |
| Vrsta izdelka | Brusna tkanina |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|-------------------------|--------|
| Jeklena brusna plošča | 556950 |
| Gumijasto brusno držalo | 557600 |