



## Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna, za metrični navoj: M3-12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145110 M3-12
GTIN	4045197875082
Razred artikla	11K

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta pločevinasta škatla** z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

#### Vsebina:

po 1 garnitura navojnih svedrov, 3-delna art. 130150: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 rezalna čeljust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralni sveder art. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 nastavljivo držalo art. 148400: Vel. 1; 2

1 držalo za orodje, z ragljo art. 148700: Vel. 85

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149300: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

### Tehnični opis

za metrični navoj	M3-12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj