

Garant**Ročni navojni svedri za skoznjo izvrtino + spiralni svedri za osnovno izvrtino + držalo, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 146260 M3-12 |
| GTIN | 4045197876560 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz enoreznih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 in držala vel. 1.1/2.

Vsebina:

po 1 enorezni strojni navojni sveder M3 – M12 art. 131450, sveder za osnovno izvrtino art. 114150 in držalo art. 148410

Tehnični opis

| | |
|-------------------|----------------|
| za metrični navoj | M3 – M12 |
| Vrsta navoja | M |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard | DIN 352 |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| vrezovalni navojni svederkratki M M8 | 131450 M8 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2 | 114150 10,2 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M5 | 131450 M5 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8 | 114150 6,8 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5 | 114150 8,5 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5 | 114150 2,5 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M10 | 131450 M10 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M3 | 131450 M3 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2 | 114150 4,2 |
| Nastavljivo držalo Tip 2 | 148410 2 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5 | 114150 5 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M4 | 131450 M4 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M12 | 131450 M12 |
| Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3 | 114150 3,3 |
| Nastavljivo držalo Tip 1.1/2 | 148410 1.1/2 |
| vrezovalni navojni svederkratki M M6 | 131450 M6 |
| Prazna kasetna Tip 3 | 146960 3 |