

Garant**Strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 132640 in sveder za osnovno izvrtino art. 114580

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Barvni prstan	zelena

Vrsta izdelka	Navojni svedri
Pribor	
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M3	132680 M3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Strojni navojni svedriHSS-E M M3	132640 M3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M8	132680 M8
Strojni navojni svedriHSS-E M M5	132640 M5
Strojni navojni svedriHSS-E M M10	132640 M10
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M4	132680 M4
Strojni navojni svedriHSS-E M M12	132640 M12
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M6	132680 M6
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M12	132680 M12
Strojni navojni svedriHSS-E M M4	132640 M4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M10	132680 M10
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Strojni navojni svedriHSS-E M M8	132640 M8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Strojni navojni sveder HOLEX Pro TapHSS-E M M5	132680 M5
Strojni navojni svedriHSS-E M M6	132640 M6
Prazna kasetna Tip 4	146960 4