

Garant

Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135850 in sveder za osnovno izvrtino art. 114580

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Barvni prstan	zelena

Vrsta izdelka

Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M5	135850 M5
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M3	135850 M3
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M6	135850 M6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M10	135850 M10
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M4	135850 M4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M8	135850 M8
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M12	135850 M12
Prazna kasetna Tip 4	146960 4