

**Garant****Gnano orodje, radialno postavljen nazaj, VX4, Tip: Z40-VX4-R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319927 Z40-VX4-R
GTIN	4045197877055
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Uporaba na **diskovnih revolverjih**. Desna izvedba. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s **standardno priključno letvijo**.

Nazaj pomaknjena izvedba za večji obdelovalni prostor.

Izvedba IKD – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.

Izvedba IM – z notranjo vpenjalno matico.

Za uporabo na vseh CNC-stružnicah **DMG Gildemeister CTX** z revolverjem **Sauter**. Pogonska sklopka **DIN 5480**. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

**Prednosti:**

- **Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.**
- **Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.**
- **Prenos velikih vrtilnih momentov.**
- **100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.**
- **Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.**

**Uporaba:**

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

**Primerno za :**

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

**Obseg dobave:**

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

#### Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802 – 319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761 – 319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680 – 309745.

#### Napotek:

- **Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi:**  
[www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)
- **Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.**
- **Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).**
- **Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.**

Vpenjanje orodja: Varia VX4

$l_1$ : 138 mm

$b_1$ : 31,5 mm

$b_2$ : 99,5 mm

$h_1$ : 76 mm

x: 100 mm

Hlajenje: zunanje

## Tehnični opis

Hlajenje	zunanje
x	100 mm
$l_1$	138 mm
$h_1$	76 mm
$b_1$	31,5 mm
$b_2$	99,5 mm
Trn za rezkarje	VX4
Velikost VDI	40
Vpenjanje orodja	Varia VX4
Vrsta izdelka	Gnana orodja

## Pribor

319838 27

Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za velikost ER-vpenjalnih stročnic 20

319804 20

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 8 mm

319827 8

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za velikost ER-vpenjalnih stročnic 16

319804 16

Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm

319838 22

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za velikost ER-vpenjalnih stročnic 40

319804 40

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 6 mm

319827 6

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 20 mm

319827 20

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za velikost ER-vpenjalnih stročnic 25

319804 25

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 16 mm

319827 16

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za velikost ER-vpenjalnih stročnic 32

319804 32

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 25 mm

319827 25

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 10 mm

319827 10

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 Vpenjalni Ø D1 12 mm

319827 12

Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm

319838 16