



## Gnano orodje, radialno, standardni priključek, ER25, Tip: 30-25-LIK



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319931 30-25-LIK
GTIN	4045197877086
Razred artikla	31W

### Opis

#### Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC-strožnicah **DMG Gildemeister CTX** z revolverjem **Sauter**. Pogonska sklopka **DIN 5480**. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

Standardna letev za usmerjanje (priključna).

Uporaba na **zvezdastih revolverjih**. Leva izvedba, torej za obdelavo v smeri vretena. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.

#### Prednosti:

- **Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.**
- **Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.**
- **Prenos velikih vrtilnih momentov.**
- **100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.**
- **Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.**

#### Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

#### Primerno za :

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

#### Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

**Dodatni pribor:**

Primerni vložki Varia VX art. 319802 – 319888, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680 – 309745.

**Napotek:**

- **Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi:**  
[www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)
- **Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.**
- **Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).**

Velikost VDI: 30

Vpenjanje orodja: ER25

$l_1$ : 126 mm

$b_1$ : 67 mm

$b_2$ : 59,5 mm

$h_1$ : 64 mm

x: 126 mm

Hlajenje: notranje

**Tehnični opis**

Hlajenje	notranje
x	126 mm
$l_1$	126 mm
$h_1$	64 mm
$b_1$	67 mm
$b_2$	59,5 mm
Trn za rezkarje	ER25
Velikost VDI	30
Vpenjanje orodja	ER25

**Pribor**

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za ER-vpenjalne stročnice 25 ER

319804 25

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX3 za ER-vpenjalne stročnice 25 ER

319802 25

