

**Garant****Držalo nožev za notranje struženje z zarezi, PSC 63, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318890 16
GTIN	4045197889409
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** – večja trdnost in blaženje vibracij zaradi objema stružnega noža.

**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	105 mm
L <sub>1</sub>	83 mm
Zunanji Ø D	45 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

