

**Garant****eco držalo za orodje aksialno, enojno, levo, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318621 25
GTIN	4045197893246
Razred artikla	31G

## Opis

### Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

**GARANT** – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT eco.

### Uporaba:

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

### Napotek:

Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

## Tehnični opis

Previsna dolžina A	130 mm
Zunanji Ø D	102 mm
B	40 mm
Vpenjalna dolžina L <sub>1</sub>	88 mm
za 4-kotnik	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za orodje