

Garant**eco držalo za orodje radialni, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318625 25
GTIN	4045197893260
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT eco.

Uporaba:

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	88 mm
B	40 mm
za 4-kotnik	25 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje