

Garant**Eco držalo orodij diagonalno 45°, desno, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318627 25
GTIN	4045197893277
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	112,7 mm
B	40 mm
Zunanji Ø D	94 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	80 mm
Srednji zamik konic f	12,7 mm
za 4-kotnik	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje