

Garant
Eco držalo orodij aksialno, enojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318851 25
GTIN	4045197893291
Razred artikla	31G

Opis
Izvedba:

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT eco.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi. Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

Tehnični opis

za 4-kotnik	25 mm
B	40 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	102 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za orodje