

Garant**Prečno držalo eco BMT, BMT: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319886 60
GTIN	4045197877390
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Uporaba:

Zlasti za plano in notranjo obdelavo.

Tehnični opis

b_2	70 mm
Za tip stroja	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož