

**Vpenjalna glava mehka, SK 100, Ø začetne izvrtine: 45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329956 45
GTIN	2050001925961
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Mehka izvedba (zmanjšana trdota 40 HRC v izvrtini), primerna za izstruženje.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Tehnični opis

Ø začetne izvrtine	45 mm
Trdota	60 HR
Profil	okrogla
Dolžina L	59 mm
Trn za rezkarje	SK 100

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava