


STARCKE®**Samopritrdilni brusni diski, brusna tkanina (ZA), Ø 125 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567615 40 |
| GTIN | 4002748779916 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis**Izvedba:**

Ekstremno robustni samopritrdilni brusni diski 341XK na **ojačani bombažni nosilni tkanini, odporni proti trganju**. Novo razvit sistem veziva z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (**ZA**). **Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami** in samopritrdilna v kombinaciji s **samopritrdilnim brusnim krožnikom** npr. art. **567760**. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na **kotnih brusilnikih** oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost **40 m/s**.

Vsestransko uporabni za **grobo in fino brušenje kovin**.

Napotek:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902–566950. Za miniaturni sistem za brušenje Ø 50 mm in Ø 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Zrnatost | 40 |
| Ø plošče | 125 mm |
| Oznaka proizvajalca | 341XK |
| Kratica za brusno sredstvo | ZA |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Značilnost blagovnega imena | Ø 125 mm |
| Pogonski stroj | Kotni brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Brusno držalo s samopritrdilno površino za Ø plošče 125 mm | 567857 125 |
| Samopritrdilni polirni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm | 567762 125 |
| Samopritrdilni brusni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm | 567760 125 |