

**STARCKE®****Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A), Ø 115 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567705 60
GTIN	4002748776847
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

**Brusni papir** Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40–180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240–400, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda **(A)**.

**Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami** in samopritrdilna v kombinaciji s **samopritrdilnim brusnim krožnikom** npr. **art. 567760**. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

**Uporaba:**

Na **kotnih brusilnikih** oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost **40 m/s**.

**Univerzalna uporaba** za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

**Napotek:**

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902–566950. Za miniaturni sistem za brušenje Ø 50 mm in Ø 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	60
Ø plošče	115 mm

Oznaka proizvajalca	540 FK
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik, M14 Zunanji Ø 115 mm	567760 115
---	------------

Samopritrdilni polirni krožnik, M14 Zunanji Ø 115 mm

567762 115