

**Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556800 180
GTIN	4018875000823
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Tip **VSM KK 24: modra tkanina, cenovno ugodno brusno platno** za običajne obremenitve.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Zrnatost	180
Oznaka proizvajalca	KK 24
Serija	KK24
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratka za brusno sredstvo	A
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm

Značilnost blagovnega imena	230×280 mm
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Jeklena brusna plošča	556950
Gumijasto brusno držalo	557600