

STARCKE®**Samopritrdilni brusni diski, brusna tkanina (ZA), Ø 125 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567615 80
GTIN	4002748775932
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Ekstremno robustni samopritrdilni brusni diski 341XK na **ojačani bombažni nosilni tkanini, odporni proti trganju**. Novo razvit sistem veziva z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (**ZA**). **Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami** in samopritrdilna v kombinaciji s **samopritrdilnim brusnim krožnikom** npr. art. **567760**. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na **kotnih brusilnikih** oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsosavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost **40 m/s**.

Vsestransko uporabni za **grobo in fino brušenje kovin**.

Napotek:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902–566950. Za miniaturni sistem za brušenje Ø 50 mm in Ø 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	341XK
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni polirni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm	567762 125
Samopritrdilni brusni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm	567760 125
Brusno držalo s samopritrdilno površino za Ø plošče 125 mm	567857 125