

**Doza za merjenje sile, Merilno območje: 0-25kN****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

479100 0-25

GTIN

2050001056306

Razred artikla

47F

**Opis****Izvedba:**

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.

Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).

3 × pritrdilni navoj M5 v dnu ohišja.

**Prednosti:**

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

**Funkcija:**

IP43: Obstajata zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Uporaba:**

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja

**Obseg dobave:**

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

**Tehnični opis**

Višina merilnika moči	30 mm
Ø merilnika moči	75 mm
Delitev skale	1 kN
Površina bata	10 cm <sup>2</sup>
Merilno območje	0 - 25 kN
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Točnost	±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
Ø bata	45 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 43
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Doza za merjenje sile