


STARCKE®**Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 8 + 1 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 180**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	567755 180
GTIN	4002748776960
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40 do 180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240 & minus; 800, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (**A**).

Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna za hitro zamenjavo brusnega diska.

Z 9 luknjami za Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 z odsesavanjem.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567885 / 567990.

Maksimalna obodna hitrost **40 m/s**.

Tehnični opis

Zrnatost	180
Ø plošče	150 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	9
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147
	567887 150

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø
150 mm
