



## Doza za merjenje vpenjalne sile za tričeljustne glave, Merilno območje: 0-30kN



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.

Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).

#### Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

#### Uporaba:

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja

Posebej primerno za **uporabo v tričeljustnih glavah.**

#### Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

### Tehnični opis

Ø merilnika moči	70 mm
Delitev skale	0,5 kN

Višina merilnika moči	40 mm
Merilno območje	0 - 30 kN
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Točnost	±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Doza za merjenje sile