

**STARCKE®****Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A), Ø 115 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567705 400
GTIN	4002748779312
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

**Brusni papir** Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40–180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240–400, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).

**Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami** in samopritrdilna v kombinaciji s **samopritrdilnim brusnim krožnikom** npr. art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

**Uporaba:**

Na **kotnih brusilnikih** oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost **40 m/s**.

**Univerzalna uporaba** za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

**Napotek:**

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel. 150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902–566950. Za miniaturni sistem za brušenje Ø 50 mm in Ø 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	400
Ø plošče	115 mm

Oznaka proizvajalca	544 C3K
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik, M14 Zunanji Ø 115 mm	567760 115
---	------------

Samopritrdilni polirni krožnik, M14 Zunanji Ø 115 mm

567762 115