

STARCKE®**Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 8 lukenj, Ø 125 mm, Zrnatost: 400**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567745 400 |
| GTIN | 4002748776656 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40 do 180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240 − 800, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (**A**).

Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna za hitro zamenjavo brusnega diska.

Z 8 luknjami za Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 z odsesavanjem.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567885 / 567990.

Maksimalna obodna hitrost **40 m/s**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Zrnatost | 400 |
| Ø plošče | 125 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Značilnost blagovnega imena | Ø 125 mm |
| Število lukenj za odsesavanje | 8 |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|