



Vzmetne tehtnica Micro Line, maksimalno območje tehtanja: 60g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479410 60
GTIN	2050001051653
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo $\pm 0,3$ % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Tehnični opis

Delitev	0,5 g
Dolžina skale	80 mm
Obremenitev	Sponka
maksimalno območje tehtanja	60 g
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F

027730 F

Pribor

Kavlji in sponkeza Micro / Medio

479428