

**Vzmetni merilnik moči Medio Line N, maksimalno območje tehtanja: 25N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479417 25
GTIN	7612348400256
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

**Obseg dobave:**

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

**Tehnični opis**

Obremenitev	Kavelj
Delitev	0,2 N
maksimalno območje tehtanja	25 N
Dolžina skale	100 mm
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F

027730 F

**Pribor**

Garnitura za merjenje tlaka Tip MEDIO

479421 MEDIO

Pomožni kazalec Tip MEDIO

479429 MEDIO

Kavlji in sponkeza Micro / Medio

479428