

**Vzmetni merilnik moči Macro Line N, maksimalno območje tehtanja: 200N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479422 200
GTIN	7612348801961
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.  
S pomožnim kazalcem in držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

**Tehnični opis**

maksimalno območje tehtanja	200 N
Obremenitev	Kavelj
Dolžina skale	140 mm
Delitev	2 N

Kalibriranje	K1
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F	027730 F
-------------------------------------	----------

**Pribor**

Pomožni kazalec Tip MACRO	479429 MACRO
Garnitura za merjenje tlaka Tip MACRO	479421 MACRO