

**Doza za merjenje sile, Merilno območje: 0-2,5kN****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479100 0-2,5
GTIN	2050001056252
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.

Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).

3 × pritrdilni navoj M5 v dnu ohišja.

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Funkcija:

IP43: Obstajata zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Ø merilnika moči	75 mm
Površina bata	10 cm ²
Delitev skale	0,1 kN
Višina merilnika moči	30 mm
Merilno območje	0 - 2,5 kN
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Točnost	±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
Ø bata	45 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 43
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Doza za merjenje sile