



Vzmetne tehtnica Medio Line, maksimalno območje tehtanja: 300g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479415 300
GTIN	2050001051677
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo $\pm 0,3$ % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Tehnični opis

Dolžina skale	100 mm
Delitev	2 g
maksimalno območje tehtanja	300 g
Obremenitev	Sponka
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F

027730 F

Pribor

Kavlji in sponkeza Micro / Medio

479428

Pomožni kazalec Tip MEDIO

479429 MEDIO

Garnitura za merjenje tlaka Tip MEDIO

479421 MEDIO