



## Vzmetna tehtnica Macro Line, maksimalno območje tehtanja: 5kg



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479420 5
GTIN	7612348800056
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.  
S pomožnim kazalcem in držalom.

#### Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

### Tehnični opis

Delitev	50 g
Dolžina skale	140 mm
Obremenitev	Kavelj
maksimalno območje tehtanja	5 kg

Kalibriranje	K1
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F	027730 F
-------------------------------------	----------

**Pribor**

Garnitura za merjenje tlaka Tip MACRO	479421 MACRO
Pomožni kazalec Tip MACRO	479429 MACRO