

**Vzmetni merilnik moči Macro Line N, maksimalno območje tehtanja: 500N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479422 500
GTIN	7612348804900
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne tehtnice z visoko točnostjo $\pm 0,3$ % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.
S pomožnim kazalcem in držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Tehnični opis

Delitev	5 N
Obremenitev	Kavelj
maksimalno območje tehtanja	500 N
Dolžina skale	90 mm

Kalibriranje	K1
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F	027730 F
-------------------------------------	----------

Pribor

Pomožni kazalec Tip MACRO	479429 MACRO
Garnitura za merjenje tlaka Tip MACRO	479421 MACRO