

STARCKE®**Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador, 230×280 mm, Zrnatost: 2500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557500 2500
GTIN	4002748325953
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Zelo trden in gibek papir z lateksom in enakomerno porazdeljenimi brusnimi zrn iz **silicijevega karbida (SiC)**. Dobra vezava zrn, velika učinkovitost in dolga življenjska doba.

Velikost pole 230 × 280 mm.

Uporaba:

Pretežno za ročno brušenje v kleparstvu, servisnih delavnicah in lakirnicah, za brušenje in fino brušenje lakiranih in kitanih površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polirna
Zrnatost	2500
Oznaka proizvajalca	911 A
Serija	Matador
Brusno sredstvo	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm
Značilnost blagovnega imena	230×280 mm

Vrsta izdelka

Brusni papir

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Gumijasto brusno držalo	557600
Jeklena brusna plošča	556950