




## Vzmetne tehtnica Medio Line, maksimalno območje tehtanja: 600g



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479415 600    |
| GTIN                  | 2050001051684 |
| Razred artikla        | 47F           |

### Opis

#### Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

#### Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

### Tehnični opis

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| maksimalno območje tehtanja | 600 g  |
| Obremenitev                 | Sponka |
| Delitev                     | 5 g    |
| Dolžina skale               | 100 mm |
| Kalibriranje                | K1     |

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F

027730 F

**Pribor**

Garnitura za merjenje tlaka Tip MEDIO

479421 MEDIO

Pomožni kazalec Tip MEDIO

479429 MEDIO

Kavlji in sponkeza Micro / Medio

479428