



Doza za merjenje vpenjalne sile za tričeljustne glave, Merilno območje: 0-160kN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.

Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Uporaba:

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja

Posebej primerno za **uporabo v tričeljustnih glavah.**

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 160 kN
Višina merilnika moči	77 mm

Delitev skale	5 kN
Ø merilnika moči	110 mm
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Točnost	±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Doza za merjenje sile