


3M**Garnitura brusnih gobic, 24-delna posebej mehka, 125×98×13 mm, Zrnatost: 100**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557530 100 |
| GTIN | 4046719251773 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Brusna gobica z izredno mehkim vmesnim slojem. Odlično se prilega vsem profilom. **Z 2-stransko prevleko.**

Silicijev karbid (SiC)

Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

Uporaba:

Za **fino brušenje neravnih in profiliranih površin**, brez spreminjanja geometrije. Za brušenje kovin, lesa in umetnih mas pred barvanjem, za vmesno brušenje pri lakiranju.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Zrnatost | 100 |
| Stopnja preciznosti | fina |
| Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) |
| Kratica za brusno sredstvo | SiC |
| Širina | 98 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Višina | 13 mm |
| Dolžina | 125 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 125×98×13 mm |
| Število prevlečenih površin | 2 |
| Število gobic | 24 |
| Vrsta izdelka | Brusna gobica |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |