



## Vzmetne tehtnica Medio Line, maksimalno območje tehtanja: 1000g



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479415 1000
GTIN	2050001051691
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

#### Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

### Tehnični opis

Obremenitev	Sponka
Delitev	10 g
maksimalno območje tehtanja	1000 g
Dolžina skale	100 mm
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F

027730 F

**Pribor**

Garnitura za merjenje tlaka Tip MEDIO

479421 MEDIO

Pomožni kazalec Tip MEDIO

479429 MEDIO

Kavlji in sponkeza Micro / Medio

479428