



## Vzmetna tehtnica Macro Line, maksimalno območje tehtanja: 20kg



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479420 20
GTIN	7612348800209
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo  $\pm 0,3$  % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljubnen merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°. S pomožnim kazalcem in držalom.

#### Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

### Tehnični opis

Delitev	200 g
Obremenitev	Kavelj
Dolžina skale	140 mm
maksimalno območje tehtanja	20 kg

Kalibriranje	K1
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F	027730 F
-------------------------------------	----------

**Pribor**

Pomožni kazalec Tip MACRO	479429 MACRO
Garnitura za merjenje tlaka Tip MACRO	479421 MACRO