




Vzmetne tehtnica Medio Line, maksimalno območje tehtanja: 2500g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479415 2500
GTIN	2050001051707
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo $\pm 0,3$ % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Tehnični opis

Dolžina skale	100 mm
Delitev	20 g
Obremenitev	Kavelj
maksimalno območje tehtanja	2500 g
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka

vzmetne tehtnice

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/479415-2500>
