

**STARCKE®****Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador, 230×280 mm, Zrnatost: 800****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557500 800
GTIN	4002748325489
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Zelo trden in gibek papir z lateksom in enakomerno porazdeljenimi brusnimi zrn iz **silicijevega karbida (SiC)**. Dobra vezava zrn, velika učinkovitost in dolga življenjska doba.

**Velikost pole 230 × 280 mm.**

**Uporaba:**

Pretežno za ročno brušenje v kleparstvu, servisnih delavnicah in lakirnicah, za brušenje in fino brušenje lakiranih in kitanih površin.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	polirna
Zrnatost	800
Oznaka proizvajalca	911 A
Serija	Matador
Brusno sredstvo	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm
Značilnost blagovnega imena	230×280 mm

Vrsta izdelka

Brusni papir

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Jeklena brusna plošča	556950
Gumijasto brusno držalo	557600