

**Vzmetni merilnik moči Medio Line N, maksimalno območje tehtanja: 10N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479417 10
GTIN	7612348400102
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne tehtnice z visoko točnostjo $\pm 0,3$ % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 – le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Tehnični opis

maksimalno območje tehtanja	10 N
Dolžina skale	100 mm
Delitev	0,1 N
Obremenitev	Kavelj
Kalibriranje	K1

Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice
---------------	------------------

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehtnice Tip F	027730 F
-------------------------------------	----------

Pribor

Kavlji in sponkeza Micro / Medio	479428
----------------------------------	--------

Pomožni kazalec Tip MEDIO	479429 MEDIO
---------------------------	--------------

Garnitura za merjenje tlaka Tip MEDIO	479421 MEDIO
---------------------------------------	--------------