

**Garant**
**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
ISO-oznaka držala	E10K SDQCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500