

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	E12M SDQCR/L07
Celotna dolžina L	150 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	8,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	16 mm
Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500