

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	18,9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Srednji premik L ₃	12,5 mm
Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	E20S SDQCR/L11
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500