

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	8,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	11,6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	16 mm
ISO-oznaka držala	E12M SDQCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500