

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	250 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
ISO-oznaka držala	E20S SDQCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18,9 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500