

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	14 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	7 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	30 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500